

GENERATOR ALKALICZNEJ WODY WODOROWEJ PURICOM HYDRON

Puricom

HYDRON



Hydron to opatentowany przez firmę Puricom generator wody wodorowej. Wodór to pierwiastek chemiczny najbliższy ze wszystkich pierwiastków oraz najobficiej występujący we wszechświecie, choć nie na Ziemi. Wodór jest dość powszechny w naturze w połączeniu z innymi pierwiastkami jako tlen, węgiel lub azot. Wchodzi w skład wody, ciała ludzkiego, organizmów zwierzęcych i roślinnych. W naszym codziennym życiu stykamy się z licznymi związkami chemicznymi oraz spożywamy żywność, która ma silne zdolności utleniające. Woda z bogactwem w wodorek posiada silne zdolności przeciwutleniające! To powoduje, że staje się ona elementem sprzyjającym prowadzeniu zdrowego trybu życia. Filtry Hydron wytwarzają wodór poprzez system elektrochemiczny potwierdzony badaniami naukowymi. Hydron nie zawiera żadnego wkładu filtrującego w celu wytwarzania wodoru oraz obniżenia potencjału utleniania – redukcji ORP. Filtr Hydron spełnia europejskie normy jakości potwierdzone certyfikatem. Dzięki swej unikatowej budowie został wielokrotnie nagradzany licznymi wyróżnieniami na targach i wystawach międzynarodowych.



SIIF Seoul
2020 International
Invention Fair 2020

Inventions
Geneva



PROFESJONALNE SYSTEMY UZDANIANIA, FILTRACJI I DYSTRYBUCJI WODY / OCZYSZCZACZE POWIETRZA

SIEDZIBA FIRMY:

Aqua System
ul. Tadeusza Kościuszki 18/22
25-310 Kielce

MAGAZYN GŁÓWNY:

ul. Wapiennikowa 39 A
25-110 Kielce

GODZINY OTWARCIA:

poniedziałek-piątek
9:00-17:00

KONTAKT:

www.aquasystem.pl
tel.: +48 797 660 567
e-mail: biuro@aquasystem.pl

AQUA
SYSTEM
PURE WATER BETTER LIFE

GENERATOR ALKALICZNEJ WODY WODOROWEJ PURICOM HYDRON

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

Ciśnienie robocze (max / min): 5 bar / 1 bar (250kPa / 100 kPa)

TDS (maksymalne): 10-300 ppm (liczba części na milion)

Temperatura pracy (max / min): 40 °C - 2 °C

Twardość (max): <10° HF (stopni Francuskich)

Typ sterowania: Przełącznik sterowania dozownikiem wody kontrolka LED

Zabezpieczenia: Wskaźnik niskiego ciśnienia
Elektroniczny czujnik wycieku
Powiadomienie o konieczności serwisowania
Badanie parametru / jakości wody

Wymiary: wys. x szer. x głęb. 360 x 148 x 360

Waga: 4,5 kg





Przyłącze wejściowe: 1/4"

Przyłącze odpływu: 1/4"

Zasilacz: 24 volt DC
100-240 volt AC / 50/60 Hz / 24 volt DC
opcjonalna / 1 obwodowa / metal free


Producent: Puricom Industrial Water Corporation, Taiwan

Dystrybutor: Puricom Europe, Barcelona, Spain



SERWISOWANIE:

CO 12 MIESIĘCY
KOSZT SERWISU OBEJMUJĄCY
WKŁADY FILTRUJĄCE ORAZ
DOJAZD PRACOWNIKA SERWISU
CENA: 279,00 PLN



PROFESJONALNE SYSTEMY UZDANIANIA, FILTRACJI I DYSTRYBUCJI WODY / OCZYSZCZACZE POWIETRZA

SIEDZIBA FIRMY:

Aqua System
ul. Tadeusza Kościuszki 18/22
25-310 Kielce

MAGAZYN GŁÓWNY:

ul. Wapiennikowa 39 A
25-110 Kielce

GODZINY OTWARCIA:

poniedziałek-piątek
9:00-17:00

KONTAKT:

www.aquasystem.pl
tel.: +48 797 660 567
e-mail: biuro@aquasystem.pl

AQUA
SYSTEM
PURE WATER BETTER LIFE

DECLARATION OF COMPLIANCE

Puricom Europe S.L.
C/ Aiguafreda, 8
Pol. Ind. L'Ametlla Park
08480 – L'Ametlla del Vallès (Barcelona)

WE DECLARE under our own responsibility that:

THE WATER TREATMENT UNITS BY HYDROGEN GENERATION TECHNOLOGY, WITH BRAND NAME "HYDRON" BELONGING TO THE RANGE OF PRODUCTS CALLED EGH1,

MEET THE CRITERIA AND TEST CASES UNDER ESTABLISHED BY:

THE **UNE 149101 STANDARD**, WATER TREATMENT EQUIPMENT INSIDE BUILDINGS. FITNESS BASIC CRITERIA USED IN WATER TREATMENT FOR HUMAN CONSUMPTION INSIDE BUILDINGS.

Water quality dispensed, testing and sweep organic compounds.

It hasn't been detected any compound in the migration test by GC-MS after an extraction water-water with dichloromethane according to standard BS EN 15768 GC-MS.

*In particular, **there hasn't been detected traces of Bisphenol A** in the sample tested.*

*The model EGH1.1, representative of the **EGH1 PRODUCT RANGE**, dispenses water which **MEETS** migration of polymer materials required by **Regulation UE 10/2011 and RD 847/2011***

*All parameters analyzed from water samples of the migration assay are within the limits established by **Royal Decree 140/2003 and European Drinking Water Directive 98/83 CE**.*

*The model EGH1.1, representative of the **EGH1 PRODUCT RANGE**, tested **which MEETS with the provisions in the tables 2, 3, 4, and 5 and the Annex B of the standard UNE 149101**.*

EGH1.1 unit, representative of the **EGH1** Range of Products,

were tested by the laboratory:

STENCO

C/ GRAN VIAL 5, EN MONTORNÉS DEL VALLÉS (BARCELONA).
WWW.STENCO.ES

Name and position of the authorized person:
Signature, place and date:

José Antonio Fogued Franco – Manage
L'Ametlla del Vallès, Barcelone, Spain

20/12/2016



Poświadczane tłumaczenie z języka angielskiego. Tekst w nawiasach kwadratowych zawiera uwagi i objaśnienia tłumacza.

[Logo:] Puricom Europe

DEKLARACJA ZGODNOŚCI

Puricom Europe S.L.
C/ Aiguafreda, 8
Pol. Ind. L'Ametlla Park
08480 – L'Ametlla del Vallès (Barcelona)

OŚWIADCZAMY na własną odpowiedzialność, że:

URZĄDZENIA DO UZDATNIANIA WODY PRZY UŻYCIU TECHNOLOGII WYTWRZANIA WODORU, O NAZWIE FIRMOWEJ "HYDRON", NALEŻĄCE DO GAMY PRODUKTÓW O NAZWIE EGH1,

SPEŁNIAJĄ KRYTERIA I ZOSTAŁY ZBADANE W WARUNKACH OKREŚLONYCH W NORMIE UNE 149101, URZĄDZENIA DO UZDATNIANIA WODY WEWNĄTRZ BUDYNKÓW. PODSTAWOWE KRYTERIA PRZYDATNOŚCI URZĄDZEŃ WYKORZYSTYWANYCH W UZDATNIANIU WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI WEWNĄTRZ BUDYNKÓW.

Jakość wody wychodzącej, badania i organiczne związki wymywalne

Nie wykryto żadnych związków w badaniu migracji metodą GC-MS [chromatografii gazowej ze spektrometrią mas] po ekstrakcji w układzie woda-woda z dichlorometanem zgodnie z normą BS EN 15768 GC-MS.

W szczególności w badanej próbce **nie wykryto śladów bisfenolu A.**

Woda wychodząca z modelu EGH1.1, reprezentatywnego dla GAMY PRODUKTÓW EGH1, **SPEŁNIA** wymogi w zakresie migracji materiałów polimerowych określone w rozporządzeniu UE 10/2011 i dekrete królewskim RD 847/2011.

Wszystkie analizowane parametry próbek wody w badaniu migracji nie przekraczają limitów określonych w dekrete królewskim RD 140/2003 i europejskiej dyrektywie w sprawie wody pitnej 98/83 CE.

Badania modelu EGH1.1, reprezentatywnego dla GAMY PRODUKTÓW EGH1, wykazały, że **SPEŁNIA** on wymogi podane w tabelach 2, 3, 4 i 5 oraz załączniku B do normy UNE149101.

Urządzenie EGH1.1, reprezentatywne dla GAMY PRODUKTÓW EGH1, zostało zbadane przez laboratorium:

STENCO

C/ GRAN VIAL 5, EN MONTORNÉS DEL VALLÉS (BARCELONA).

WWW.STENCO.ES

Nazwisko i stanowisko osoby upoważnionej:
Podpis, miejsce i data:

José Antonio Fogued Franco – Dyrektor
L'Ametlla del Vallès, Barcelona, Hiszpania

20 grudnia 2016 r.

[Podpis nieczytelny]

[Znak certyfikacji Puricom Europe]

